

Garant**Spånbrydertapper, TiCN, MF: 5X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132860 5X0,5
GTIN	4045197073792
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Anbefaling:**

Vi anbefaler ved **TOOLOX-materialer** at bore **en kernehuls-Ø**, som er **0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN**-oplysningerne (se tabel).

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s : 3,5 mmSkaftfirkant \square : 2,7 mm

Kernehul-Ø: 4,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,5 mm
Gevind-Ø	5 mm
Kernehul-Ø	4,5 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D_s	3,5 mm
Samlet længde L	70 mm
Skaftfirkant \square	2,7 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 374
Gevinddybde	10 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M5×0,5
Belægning	TiCN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	rød
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	20 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	19 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	19 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	9 m/min	P
TOOLOX 33	egnet	4 m/min	H
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		