

Garant**APHT 060204 FR, PKD, Type: ALU**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215634 ALU
GTIN	4062406358105
Artikelklasse	21L

Beskrivelse

Udførelse:

PKD-fræsevendepatte med et skær.

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$. $a_{p \text{ maks.}} = 2,5 \text{ mm}$.

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,1 mm
Serie	Softcut®
Type	ALU
ISO-kode, vendeskærsplatte	APHT 060204 FR
Type	PKD

Skæremateriale	PKD
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	1500 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	1000 m/min	N
CuZn	egnet	800 m/min	N
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		