

Garant**Spånbrydertapper HSS-E, vaporiseret, MF: 16X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132870 16X1,5
GTIN	4045197074065
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Kraftigt skæreansnit.**Føringsgevind **med smørenoter.**

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 14,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,5 mm
Gevind-Ø	16 mm
Kernehul-Ø	14,5 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D _s	12 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaftfirkant □	9 mm

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 374
Gevinddybde	48 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M16×1,5
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

