



## Spånbrydertapper, TiN, UNF: 5/8-18



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	133405 5/8-18
GTIN	4045197532862
Artikelklasse	11H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med **skæreansnit** og **speciel TiN-belægning**, til **rust- og syrebestandigt stål**.

Kan anvendes med **emulsion** (fedtandel mindst 8 %).

#### Anvendelse:

Til **UNF-gevind, fint** ASME – B1.1.

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 15,88 mm

Samlet længde  $L_{i,alt}$ : 100 mm

Skaft-Ø: 12 mm

Skaftfirkant: 9 mm

Kernehul-Ø: 14,5 mm

### Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Snitvinkel	50 grader
Gevind-Ø	15,88 mm
Kernehul-Ø	14,5 mm
Gevindgange pr. tomme	18
Antal spånnoter	4
Norm	DIN 374

Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø	12 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	100 mm
Skaftfirkant	9 mm
Gevinddybde	47,64 mm
Gevindstigning	1,58 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	5/8-18
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå