

Garant**Spånbrydertapper, ubelagt, G: G1/4****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 133300 G1/4 |
| GTIN | 4045197074515 |
| Artikelklasse | 11H |

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).**

Skæremateriale: HSS E

Gevindgange pr. tomme: 19

Gevind-Ø: 13,16 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 11,8 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Gevind-Ø | 13,16 mm |
| Gevindstigning | 1,337 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Antal spånnoter | 3 |
| Gevindgange pr. tomme | 19 |
| Kernehul-Ø | 11,8 mm |
| Skæremateriale | HSS E |
| Skaft-Ø D _s | 11 mm |
| Samlet længde L | 100 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Skafftirkant □ | 9 mm |
| Gevinddybde | 39,48 mm |
| Gevindstørrelse | G1/4 |
| Belægning | ubelagt |
| Gevindtype | G |
| Flankevinkel | 55 grader |
| Norm | DIN 5156 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 13 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 15 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 15 m/min | P |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |