

Garant**Snittap, ubelagt, UNF: 1/4-28****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133400 1/4-28
GTIN	4045197074768
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Utførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 28

Gevind-Ø: 6,35 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 5,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	6,35 mm
Kernehul-Ø	5,5 mm
Gevindgange pr. tomme	28
Norm	DIN 371
Skæremateriale	HSS E

Skaft-Ø D _s	7 mm
Samlet længde L	80 mm
Skaftfirkant □	5,5 mm
Gevinddybde	19,05 mm
Gevindstigning	0,907 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	1/4-28 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

