

**Garant****Spånbrydertapper, ubelagt, G: G3/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133300 G3/8
GTIN	4045197074522
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).**

Skæremateriale: HSS E

Gevindgange pr. tomme: 19

Gevind-Ø: 16,66 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 15,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	15,25 mm
Gevindgange pr. tomme	19
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	16,66 mm
Gevindstigning	1,337 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Samlet længde L	100 mm

Skafftirkant □	9 mm
Gevinddybde	49,98 mm
Gevindstørrelse	G3/8
Belægning	ubelagt
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5156
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		