

**Garant****5-akset skruestik Xpent, Type: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361100 1
GTIN	4045197809209
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.**
- **Fleksibelt, modulært spændesystem.**
- **Alle funktionsflader er hærdede og slebne.**
- **Spændekraft indtil 40 kN ved et drejningsmoment på 90 Nm.**
- **Begge spændemoduler kan positioneres individuelt på basisskinnen.**
- **Variabelt spænde- eller justeringsområde.**
- **Gentagelsesnøjagtighed < 0,01 mm.**
- **Inklusive borer 18M16 til nulpunktsspændesystem centermål 200 mm.**

**Anvendelse:**

Perfekt til ægte 5-sidet bearbejdning.

I forbindelse med forskellige bakker er der mulighed for både traditionel, glatfladet opspænding og opspænding af råemner.

**Leveringsomfang:**

Basisskinne, spindel, spindelforlænger, håndsving / sekskantskruetrækker (ved type 1S), spændemodul fix, spændemodul mobil.

**Specialtilbehør:**

Spændemoduler nr. 361105 – 361110, mellembakke nr. 361111, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120, spændejern nr. 361165, momentnøgle nr. 656050 str. 120, skruetrækkerindsats nr. 643329, emnestop nr. 360094, bakker nr. 361123 – 361138.

**Bemærk:**

**Passende bakker nr. 361123 – 361137 og forsatsbakker nr. 361140 – 361151 medfølger ikke. Ved en spændingssituation på S4 kræves der en yderligere spindelforlænger nr. 361120. For perfekt smøring af værktøjet anbefaler vi universalfedt nr. 083592 PLUS.**

## Teknisk beskrivelse

Spændekraft op til maks.	40 kN
Højde h	45 mm
Spændeområde S4	286 - 386 mm
Spændeområde S2	104 - 208 mm
Basisenhedshøjde c	165,5 mm
C <sub>1</sub>	117,5 mm
Notbredde n H7	20 mm
Bredde B	125 mm
Spændeområde S1	6 - 108 mm
Vægt	36 kg
Længde L	454 mm
Maks. moment	90 Nm
Spændeområde S3	186 - 290 mm
Nøglestørrelse, mål	5 mm
Nøglestørrelse, mål	10 mm
Farvekode til passende tilbehør	Xpent1-2
Serie	Xpent
Stor spindelforlænger	100
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Produkttype	Maskinskruestik

## Tilbehør

Adapterplade Til type 450	361170 450
Bakke til støttelister Til type 125	361131 125
Forsatsbakke blød 20/20 Til type 80	361147 80

Forsatsbakke Gripp 5/5 Til type 100	361141 100
Adapterplade Til type 550	361170 550
Bakkependulerende Til type 125	361127 125
Grundbakke Til type 125	361132 125
Grebsindsats Type 1	361160 1
Forsatsbakke Gripp 3/5 Til type 100	361142 100
Grebsindsats Type 2	361160 2
Grebsindsats Type 5	361160 5
Blød bakke Til type 125	361130 125
Forsatsbakke blød 12/20 Til type 100	361146 100
Håndsving Type 10	361167 10
Bakke Gripp, en del Til type 125	361123 125
Forsatsbakke, glat, til prismebakke Til type 80	361149 80
Forsatsbakke, glat 3/5 Til type 125	361143 125
Forsatsbakke Gripp 3/5 Til type 125	361142 125
Forsatsbakke, glat, til prismebakke Til type 100	361149 100
Kombi-forsatsbakke Gripp/glat 3/3 Til type 100	361145 100
Basisskinne Type 450	361115 450
Spindelforlænger Type 100 mm	361120 100
Bakke standard Til type 125	361125 125
Forsatsbakke, glat, til prismebakke Til type 125	361149 125
Forsatsbakke, glat 3/5 Til type 80	361143 80
Forsatsbakke, glat 3/5belagt Til type 80	361144 80
Spændejern Type CS1	361165 CS1
Blød bakke Til type 80	361130 80
Gripp-bakkestiv Til type 125	361128 125
Bakke standard Til type 80C	361125 80C
Grebsindsats Type 3	361160 3
Kombi-forsatsbakke Gripp/glat 3/3 Til type 80	361145 80

Gripp-bakkependulerende Til type 125	361129 125
Forsatsbakke prisme Til type 125	361148 125
Basisskinne Type 550	361115 550
Basisskinne Type 850	361115 850
Forsatsbakke Gripp 3/3 Til type 125	361140 125
Grebsindsats Type 6	361160 6
Forsatsbakke Gripp 3/3 Til type 80	361140 80
Forsatsbakke, glat 3/5belagt Til type 100	361144 100
Forsatsbakke, glat 3/5belagt Til type 125	361144 125
Forsatsbakke, glat 3/5 Til type 100	361143 100
Forsatsbakke Gripp 3/3 Til type 100	361140 100
Basisskinne Type 1050	361115 1050
Spændemodul mobilt Til type 1	361110 1
Forsatsbakke blød 20/20 Til type 100	361147 100
Spændemodul fast Til type 2	361105 2
Forsatsbakke blød 12/20 Til type 125	361146 125
Spindelforlænger Type 400 mm	361120 400
Forsatsbakke Gripp 5/5 Til type 125	361141 125
Kombi-forsatsbakke Gripp/glat 3/3 Til type 125	361145 125
Spændemodul mobilt Til type 2	361110 2
Forsatsbakke Gripp 3/5 Til type 80	361142 80
Forsatsbakke Gripp 5/5 Til type 80	361141 80
Spindelforlænger Type 200 mm	361120 200
Bakke til drejede spændemodulerstiv Til type 125	361126 125
Basisskinne Type 650	361115 650
Forsatsbakke prisme Til type 80	361148 80
Forsatsbakke prisme Til type 100	361148 100
Bakke standard Til type 100C	361125 100C
Forsatsbakke blød 12/20 Til type 80	361146 80

Grebsindsats Type 4	361160 4
Spændemodul fast Til type 1	361105 1
Forsatsbakke blød 20/20 Til type 125	361147 125