

**Garant****Basisskinne, Type: 1050****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361115 1050
GTIN	4045197809308
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet hærdet og slebet. Lasergraveret skala til forpositionering af spændemodulerne. Not i siden til spændejern og tværnoter til justering på maskinbordet.

Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105 – 361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123 – 361137.

**Passer til:**

Spændemoduler nr. 361105 – 361110.

**Specialtilbehør:**

Spændejern nr. 361165, adapterplade til GARANT ZeroClamp nr. 361170, spændebolte nr. 360025 str. 18M16 og str. 18M16/138.

**Bemærk:**

Passende notsten kan findes under nr. 375365.

Fra størrelse 650 leveres GARANT ZeroClamp-boringer på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde B	125 mm
Længde L	1054 mm
Vægt	40 kg
Højde H	48 mm
Antal ZC-boringer	På forespørgsel
passer til farvekode	Xpent1-2

Serie	Xpent
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Produkttype	Justeringshjælp

## Tilbehør

Afsat slebet notsten Notmål b1 for maskinen 16 mm	375365 16
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16	360025 18M16
Afsat slebet notsten Notmål b1 for maskinen 28 mm	375365 28
Spændejern Type CS0	361165 CS0
Afsat slebet notsten Notmål b1 for maskinen 24 mm	375365 24
Afsat slebet notsten Notmål b1 for maskinen 14 mm	375365 14
Afsat slebet notsten Notmål b1 for maskinen 22 mm	375365 22
Afsat slebet notsten Notmål b1 for maskinen 12 mm	375365 12
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16/138	360025 18M16/138
Afsat slebet notsten Notmål b1 for maskinen 18 mm	375365 18
Afsat slebet notsten Notmål b1 for maskinen 10 mm	375365 10
Spændejern Type CS1	361165 CS1