

Garant**Spiraltapper, ubelagt, M: M5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134200 M5
GTIN	4045197075024
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

2 spiralnoter med **polerede** spånrum.

Fordel:

Den stærke snoning og de brede noter giver en sikker spåntransport.

Anvendelse:

Egnet op til maks. 300 N/mm² trækstyrke.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,8 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,2 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	4,2 mm
Gevind-Ø	5 mm
Antal skær Z	2
Gevindstigning	0,8 mm
Antal spånnoter	2
Norm	DIN 371

Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	70 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	15 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	gul
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
PMMA akryl	egnet	30 m/min	N
PEEK	egnet	30 m/min	N
Olie	egnet		

våd, maksimal

betinget egnet