



Trykluftvinkelsliber, Type: G2588-230



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079312 G2588-230
GTIN	7322590043933
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Effektive vinkelslibere, hvis arbejdsomdrejningstal nærmest heller ikke falder under belastning. Sikkerhedsstarteren forhindrer utilsigtet tilkobling. Vinkelsliber med udgangseffekt på 1700 W, dimensioneret til krævende opgaver og konstant høj slibeeffekt. Ergonomisk håndtering. **M14 holder.**

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (Service Kits): Udskiftningssæt til forebyggende vedligeholdelse og service fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

Vægt	2,4 kg
Maks. vibration iht. EN	7,8 m/s ²
Arbejdsstøj	90 dB(A)
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	16 mm
Maks. luftbehov	2160 l/min

Maks. skive-Ø	230 mm
maks. omdrejningstal	6600 min ⁻¹
Udgangseffekt	1700 W
Producentbetegnelse	G2588-230-M14
Tryklufttilslutning	1/2 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Vinkelsliber