

Garant**Spånbrydertapper, ubelagt, UNC: 1-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133350 1-8
GTIN	4045197074737
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 25,4 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 22,25 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	8
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	3,175 mm
Gevind-Ø	25,4 mm
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	22,25 mm
Norm	DIN 376

Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D _s	20 mm
Samlet længde L	160 mm
Skaftfirkant □	16 mm
Gevinddybde	76,2 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	1-8 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

