

**Garant****Spiraltapper HSS-E-PM, ubelagt, M: M16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134620 M16
GTIN	4045197075666
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**HSS-E-PM-stål til høj slidstyrke og stærk højredrejet spiral**, til optimal spåntransport.

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	16 mm
Antal spånnoter	4
Gevindstigning	2 mm
Kernehul-Ø	14 mm
Antal skær Z	4
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Samlet længde L	110 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E PM
Gevinddybde	48 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M16
Belægning	ubelagt

Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	15 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	18 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	18 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	9 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		