

Garant**Spiraltapper ekstra lang HSS-E, ubelagt, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134660 M6
GTIN	4045197075772
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med ekstra langt skaft.**

≤ M10: Skaft iht. DIN 371;

≥ M12: Skaft iht. DIN 376.

Fordel:Velegnet til **gevindskæring på svært tilgængelige steder.****Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	1 mm
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	6 mm
Kernehul-Ø	5 mm
Antal skær Z	3
Norm	Fabriksstandard
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	125 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	18 mm

Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M6
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	9 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		