

**LOMU...08ER-SM, PR1225, Vendeplattestørrelse: 15****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225232 15
GTIN	2050001942074
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Udførelse:**

MEGACOAT-belagte vendeskærsplatter med 4 skær – takket være dobbeltsidet udførelse. Som følge af den store aksiale spånvinkel på maks. 10° reduceres skærekraften markant.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e=0,3 \times D$ .

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,06 - 0,15 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: LOMU...08ER-SM

Type: INOX

Hjørneradius: 0,8 mm

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	LOMU...08ER-SM
Type	INOX
Hjørneradius	0,8 mm
Type	PR1225
Skæremateriale	HM

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,06 - 0,15 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærspalte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		