



Trykluftslagnøgle, Type: 6120



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079204 6120
GTIN	015451729462
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Slagnøgle til meget krævende opgaver og højeste momenter. **Yderst robust slagværk med 2 klør** (Twin Lobe) af hensyn til optimale standtider ved krævende opgaver. Iskruningsfasen begynder langsomt og forøges med hvert slag. **Kan anvendes ved alle skrueopgaver.** Enkel tredelt konstruktion af hensyn til **minimalt vedligeholdelses-behov.**

Teknisk beskrivelse

Momentområde	815 - 2710 Nm
Længde	420 mm
Maks. skrue-Ø (8,8–12,9)	M36
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	13 mm
maks. omdrejningstal	3500 min ⁻¹
Værktøjsholder, mål	1.1/2 tommer
Vægt	15,7 kg
Producentbetegnelse	6120
Maks. luftbehov	1698 l/min
Arbejdsstøj	97 dB(A)

Maks. vibration iht. EN	21,8 m/s ²
Værktøjsholder, drevprofil	Firkant
Tryklufttilslutning	1/2 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Skruemaskine