

Garant**Snittap, ubelagt, UNF: 5/16-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133400 5/16-24
GTIN	4045197074775
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.****Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	6,9 mm
Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	24
Gevind-Ø	7,94 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 374
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	90 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Gevinddybde	23,82 mm
Gevindstigning	1,058 mm
Gevindtype	UNF

Gevindstørrelse	5/16-24 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		