

Garant**Snittap, ubelagt, UNF: 7/16-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133400 7/16-20
GTIN	4045197074799
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 11,11 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 9,9 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	9,9 mm
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	11,11 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Antal skær Z	3
Norm	DIN 374
Skæremateriale	HSS E

Skaft-Ø D _s	8 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaftfirkant □	6,2 mm
Gevinddybde	33,33 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	7/16-20 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

