

Garant**Spiraltapper, vaporiseret, M: M2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	135300 M2
GTIN	4045197076335
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Med kraftig højredrejet spiral, til optimal spåntransport.

Anbefaling:

Vi anbefaler ved **TOOLOX-materialer at bore en kernehuls-Ø**, som er **0,05 til 0,3 mm** større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,4 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø D_s: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,6 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Antal spånnoter	2
Gevindstigning	0,4 mm
Gevind-Ø	2 mm
Kernehul-Ø	1,6 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	2,8 mm

Samlet længde L	45 mm
Skafffirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	4 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	rød
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	6 m/min	P
TOOLOX 33	egnet	3 m/min	H
Olie	egnet		

våd, maksimal

betinget egnet