

Garant**Spiraltapper, ubelagt, M: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134200 M10
GTIN	4045197075055
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

2 spiralnoter med **polerede** spånrum.

Fordel:

Den stærke snoning og de brede noter giver en sikker spåntransport.

Anvendelse:

Egnet op til maks. 300 N/mm² trækstyrke.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 10 mm

Skaftfirkant □: 8 mm

Kernehul-Ø: 8,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	10 mm
Gevindstigning	1,5 mm
Antal skær Z	2
Antal spånnoter	2
Kernehul-Ø	8,5 mm
Norm	DIN 371

Skaft-Ø D _s	10 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaftfirkant □	8 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	30 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M10
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	gul
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
PMMA akryl	egnet	30 m/min	N
PEEK	egnet	30 m/min	N
Olie	egnet		

våd, maksimal

betinget egnet