

**Garant****Gevindbakke Venstregevind, M-LH: M5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140620 M5
GTIN	4045197083647
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket forslidset form.

**1 3/4 gevind skærfas. med skæreansnit på begge sider** til enkel forskæring og sober spåntransport i skæreretningen.**Teknisk beskrivelse**

Stigning	0,8 mm
Højde	7 mm
Udvendig Ø	20 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	M5
Gevindtype	M-LH
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS

Norm	EN 22568
Skæreretning	Venstre
Produkttype	Gevindbakke

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		