

**Garant****Gevindbakke, M: M20****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 140400 M20    |
| GTIN                | 4045197083586 |
| Artikelklasse       | 11K           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket, forslidset form;  $\geq$  **M3 med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 2 gevind. Finslebet og nitreret**; spånvinkel ca. 15°.

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 2,5 mm

Udvendig Ø: 45 mm

Højde: 18 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Stigning        | 2,5 mm    |
| Højde           | 18 mm     |
| Udvendig Ø      | 45 mm     |
| Toleranceklasse | DIN 13 6g |
| Gevindstørrelse | M20       |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Gevindtype     | M           |
| Flankevinkel   | 60 grader   |
| Skæremateriale | HSS E       |
| Norm           | EN 22568    |
| Skæreretning   | højre       |
| Produkttype    | Gevindbakke |

### Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet |                |          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | betinget egnet |                |          |
| Olie                          | egnet          |                |          |
| tør                           | betinget egnet |                |          |