

Garant
HM-HPC-Co-pilotbor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, Ø DC: 3mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	123691 3
GTIN	4045197609724
Artikelklasse	11E

Beskrivelse
Udførelse:

Spiralnotet, med **4 styrekanter** og interne kølekanaler. High performance-Co-pilotbor af nyeste generation på HPC-området. **Med 138° spidsvinkel** og speciel **skær-tolerance j6** til optimal udførelse af en Co-pilotboring. **Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i Co-pilotboringen.**

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsborene 40×D og 50×D kræves der altid en maksimal boreddybde med pilotbor nr. 122736 og en co-pilotboring 20×D med co-pilotbor nr. 123691.

At sætte en pilotboring øger processikkerheden. Se også side 140/141.

Teknisk beskrivelse

Spånnotlængde L_c	80 mm
Antal skær Z	2
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,05 mm/o
Nominel Ø D_c	3 mm
Tolerance, nom. Ø	j6
Skaft-Ø D_s	6 mm
Samlet længde L	120 mm
Norm	Fabriksstandard
anbefalet maksimal boreddybde L_2	75,5 mm

Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Udførelse	20xD
Spidsvinkel	138 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	Ja, med 40 bar
Spåntagningsstrategi	HPC
Pilotbor nødvendigt	Ja, pilotbor
Farvering	grøn
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	105 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	45 m/min	M
GG (G)	egnet	95 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		