



HOLEX Pro Tap maskinsnittapper HSS-E, TiN, UNF: 10-32



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	138050 10-32
GTIN	4062406373528
Artikelklasse	12I

Beskrivelse

Udførelse:

HOLEX Pro Tap universal-snittapper. Robust udførelse til mange forskellige materialer.
Forbedret HSS-E-skæremateriale med **gnidningsreducerende TiN-belægning.**

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.

Teknisk beskrivelse

Gevindstørrelse	10-32 UNF
Gevinddybde	12 mm
Gevindtype	UNF
Skafftirkant □	4,9 mm
Antal skær Z	2
Gevind-Ø	4,83 mm
Samlet længde L	70 mm
Kernehul-Ø	4,1 mm
Skæremateriale	HSS E
Skraft-Ø D _s	6 mm
Gevindstigning	0,794 mm
Norm	DIN 371
Gevindgange pr. tomme	32

Antal spånnoter	2
Serie	Pro Tap
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	24 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	25 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		

Olie	egnet
våd, maksimal	egnet