

**Garant****Enkelttands-gevindfræser 3×D, TiAlN, M: M5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139615 M5
GTIN	4045197585844
Artikelklasse	11J

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Korrigeret gevindprofil** til fræsning af **præcise indvendige gevind**, (sørg for stabil opspænding). Meget stabil **enkelttands-gevindfræser**, særligt velegnet **til GFK, CFK og grafit**. Egner sig også til **Ti- og Ni-basislegeringer** og **hærdet stål op til 58 HRC**.

**Fordel:**

**Markant lavere radial fortrængning end ved flertandsgevindfræsere.**

**Bemærk:**

Enkelttandsgevindfræser **udelukkende til fremstilling af indvendigt gevind. Kernehul (og eventuelt forsækning) skal allerede være lavet!**

**På grund af tandprofilen må kun den pågældende nominelle gevind-Ø (= størrelse) laves med den tilhørende gevindstigning (se tabel).**

Indvendig køling: nej

Antal tænder Z: 4

Gevindstigning: 0,8 mm

Nominel Ø D<sub>C</sub>: 4,04 mm

Skaftlængde L<sub>s</sub>: 36 mm

Udhængslængde L<sub>1</sub>: 15 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f <sub>z</sub> i stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,028 mm
maks. Indsatsdybde L <sub>c</sub>	15 mm
Gevindstigning	0,8 mm

Antal spånnoter	4
Antal tænder Z	4
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Samlet længde L	56 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> i CFK	0,05 mm
Skaftlængde L <sub>s</sub>	36 mm
Indvendig køling	nej
Gevinddybde	15 mm
Gevindstørrelse	M5
Nominal Ø D <sub>c</sub>	4,04 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	15 mm
Belægning	TiAlN
Gevindtype	M
Gevindtype	M-LH
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HM
Gevindstandard	DIN 13
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skafttolerance	h6
Farvering	grøn
Indvendig/udvendig anvendelse	Indvendig
Produkttype	Gevindfræser

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	300 m/min	N

Aluminium (med korte spåner)	egnet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	betinget egnet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	S
GFK	egnet	100 m/min	N
CFK	egnet	100 m/min	N
Grafit	egnet	150 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		