

**Garant****Spiraltapper, ubelagt, M: M27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134600 M27
GTIN	4045197075574
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****Stabil udførelse, med 15 – 20° højredrejet spiral.**

Str. M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 3 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 24 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	4
Gevind-Ø	27 mm
Kernehul-Ø	24 mm
Antal spånnoter	4
Gevindstigning	3 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Samlet længde L	160 mm

Skafftirkant □	16 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	54 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M27
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Spiralvinkel	15-20 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

