

**Garant****Spiraltapper kort, ubelagt, M: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134650 M3
GTIN	4045197075680
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rager mindre ud pga. det **korte skaft og er derfor mere stabil.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 40 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	2
Gevindstigning	0,5 mm
Gevind-Ø	3 mm
Kernehul-Ø	2,5 mm
Antal skær Z	2
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Samlet længde L	40 mm
Skaftfirkant □	2,7 mm

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	6 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M3
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	15-20 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		