

Garant**Spiraltapper, ubelagt, M: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134600 M10
GTIN	4045197075482
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Stabil udførelse, med 15 – 20° højredrejet spiral.**

Str. M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 10 mm

Skaftfirkant □: 8 mm

Kernehul-Ø: 8,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Gevind-Ø	10 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	1,5 mm
Kernehul-Ø	8,5 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	10 mm
Samlet længde L	100 mm

Skaktfirkant □	8 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	20 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M10
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Spiralvinkel	15-20 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

