

**Garant****Spiraltapper HSS-E-PM, ubelagt, M: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134620 M10
GTIN	4045197075642
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**HSS-E-PM-stål til høj slidstyrke og stærk højredrejet spiral**, til optimal spåntransport.

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	8,5 mm
Gevindstigning	1,5 mm
Gevind-Ø	10 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaftfirkant □	8 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E PM
Gevinddybde	30 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M10
Belægning	ubelagt

Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	15 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	18 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	18 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	9 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		