

**HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6H, TiN, MF: 24X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	137170 24X1,5
GTIN	4062406374693
Artikelklasse	12I

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Tap universal-snittapper. Robust udførelse til mange forskellige materialer.
Forbedret HSS-E-skæremateriale med gnidningsreducerende TiN-belægning.

Teknisk beskrivelse

Gevindstørrelse	M24×1,5
Antal spånnoter	4
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Norm	DIN 374
Gevindstigning	1,5 mm
Kernehul-Ø	22,5 mm
Skaft-Ø D _s	18 mm
Gevind-Ø	24 mm
Gevindtype	MF
Skaftfirkant □	14,5 mm
Antal skær Z	4
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	60 mm
Samlet længde L	140 mm

Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Serie	Pro Tap
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	24 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	25 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet