

Garant**HM-afgrater, spiraliseret 60°, TiSiN, Ø h6 DC: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	208165 16
GTIN	4062406380397
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremragende overfladekvalitet på grund af **spiralvinklen på 35°**.

Afgrater til **universel anvendelse** på stort set alle materialer. Takket være den nyudviklede belægning undgås løsæg mere effektivt, også i aluminium eller rustfrit stål.

Tolerance: **Mål S = ±0,2 mm. Spidsvinkel ±5 vinkelminutter.**

Anvendelse:

Yderst velegnet til **fasning** og **afgratning** af emnekanter samt til **konturbearbejdning**.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm
Fasefræsning	30 grader
Samlet længde L	93 mm
Mål S	15,8 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skaft-Ø D_s	16 mm
Antal tænder Z	4
Hjørnefasvinkel	60 grader
Belægning	TiSiN
Skæremateriale	HM

Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h6
Spiralvinkel	35 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel	60 grader
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Farvering	grøn
Produkttype	Afgratere

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	180 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	220 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	115 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	65 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	100 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		

våd, minimal	betinget egnet
tør	betinget egnet
Luft	betinget egnet