

**Garant****Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M1,4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130150 M1,4
GTIN	4045197065230
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Gevindstigning: 0,3 mm

Samlet længde L: 28 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	1,4 mm
Kernehul-Ø	1,1 mm
Gevindstigning	0,3 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Samlet længde L	28 mm

Skafftirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	2,8 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M1,4
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	A
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		

GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet