

Garant**Håndsnittapper enkeltvis Spidstap, ubelagt, M: M18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130160 M18
GTIN	4045197065650
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2,5 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 15,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	2,5 mm
Gevind-Ø	18 mm
Kernehul-Ø	15,5 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D _s	14 mm
Samlet længde L	80 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS

Gevinddybde	36 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M18
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	A
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		

