

**CCGT 030102, Type: PR1725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260041 PR1725
GTIN	4960664890354
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CCGT 030102 PR1725 Type: PR1725

Spånbryder: MP-CF

Skæredybde  $a_p$ : 0,03 - 0,2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,02 - 0,1 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 180 m/min

Skærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 100 - 150 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Type	PR1725
Tilspænding $f$	0,02 - 0,1 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 030102
Spånbryder	MP-CF
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	100 - 150 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde $a_p$	0,03 - 0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Sekundær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning