


CCGT 030101, Type: PR1725

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260040 PR1725
GTIN	4960664890347
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCGT 030101 PR1725 Type: PR1725

Spånbryder: MP-CF

Skæredybde a_p : 0,03 - 0,2 mm

Tilspænding f : 0,02 - 0,1 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 180 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 100 - 150 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	100 - 150 m/min
Spånbryder	MP-CF
Sekundær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 030101
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,02 - 0,1 mm/o
Type	PR1725
Skæredybde a_p	0,03 - 0,2 mm
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,1 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning