


**Garant**
**CC.T 09T304, Type: HU7315-1**


### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260058 HU7315-1
GTIN	4062406380281
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

CC.T 09T304 HU7315-1 Type: HU7315-1

Spånbryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 600 m/min

### Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	AF
Belægning	ubelagt
Primær anvendelse	N
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 09T302

Tolerance	G
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Type	HU7315-1
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning