

Garant**DC.T 11T308, Type: HU7315-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260361 HU7315-1
GTIN	4062406381523
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T308 HU7315-1 Type: HU7315-1

Spånbryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,6 mmTilspænding f : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	AF
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Belægning	ubelagt
Type	HU7315-1
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Skæredybde a_p	0,05 - 0,6 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	N
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning