

Garant**Spiraltapper, vaporiseret, M: M30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	135450 M30
GTIN	4045197076939
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**Str. M2,6 med gammel DIN-profil. **HSS****Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	26,5 mm
Gevind-Ø	30 mm
Gevindstigning	3,5 mm
Antal skær Z	4
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	22 mm
Samlet længde L	180 mm
Skaftfirkant □	18 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	60 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M30
Belægning	vaporiseret

Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		