



## Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M20



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130200 M20
GTIN	4045197066183
Artikelklasse	12G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2,5 mm

Samlet længde L: 95 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Skaftfirkant □: 12 mm

Kernehul-Ø: 17,5 mm

### Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	2,5 mm
Kernehul-Ø	17,5 mm
Gevind-Ø	20 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm

Samlet længde L	95 mm
Skafftirkant □	12 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	40 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M20
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	A
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		

Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet
GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet