



## HM-savklinger, Type: 165T40



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 078212 165T40 |
| GTIN                | 4002395369737 |
| Artikelklasse       | 07A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

PTFE Belægning (teflon): reducerer friktionen af hensyn til hurtigere og køligere snit. Beskytter mod korrosion og ophobning af harpiks. Laserskårne vibrationsslidser: giver færre vibrationer og mere præcise snit. Slidserne er fyldt med polyurethan og fungerer som støddæmper, så vibrationerne ikke når helt ud til hårdmetaltænderne. Laserskåret kvalitetsstål: garanterer præcise snit. Hårdmetaltænder tilsat kobalt: Holder længere og giver rene snit. Optimeret til akku-værktøjer; meget lille skærebredde giver lang driftstid pr. opladning. Alle træsorter: Blødt/hårdt træ, krydsfiner, plader med belægning, melamin, MDF. Standardsavklinger uden teflonbelægning og vibrationsslidser.

### Teknisk beskrivelse

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Borings-Ø          | 15,87 mm |
| Antal tænder       | 40       |
| Materialerengøring | Træ      |
| Klinge-Ø D         | 165 mm   |

Produkttype

Rundsavklinge