

Garant**Håndsnittapper enkeltvis Mellemtap, ubelagt, M: M2,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130170 M2,5
GTIN	4045197065735
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	2,05 mm
Gevind-Ø	2,5 mm
Gevindstigning	0,45 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Samlet længde L	36 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	5 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13

Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		