



HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6H, TiN, MF: 3X0,35



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	132925 3X0,35
GTIN	4062406373443
Artikelklasse	12I

Beskrivelse

Udførelse:

HOLEX Pro Tap universelle snittapper. Robust udførelse til mange forskellige materialer.
Forbedret HSS-E-skæremateriale med gnidningsreducerende TiN-belægning.

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 374
Gevindstørrelse	M3×0,35
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	9 mm
Gevind-Ø	3 mm
Samlet længde L	56 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,35 mm
Gevindtype	MF
Kernehul-Ø	2,65 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skaft-Ø D _s	2,2 mm
Belægning	TiN

Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Serie	Pro Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	24 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	25 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

