



## HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6H, TiN, MF: 10X1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	132925 10X1
GTIN	4062406374006
Artikelklasse	12I

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**HOLEX Pro Tap universelle snittapper.** Robust udførelse til mange forskellige materialer.  
**Forbedret HSS-E-skæremateriale med gnidningsreducerende TiN-belægning.**

### Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	9 mm
Norm	DIN 374
Gevinddybde	30 mm
Gevindstørrelse	M10×1
Antal spånnoter	3
Skaftfirkant □	5,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Gevind-Ø	10 mm
Gevindstigning	1 mm
Gevindtype	MF
Antal skær Z	3
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Samlet længde L	90 mm
Skæremateriale	HSS E

Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Serie	Pro Tap
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	24 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	25 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

