

**HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6H, TiN, MF: 20X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	137170 20X1,5
GTIN	4062406374679
Artikelklasse	12I

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Tap universal-snittapper. Robust udførelse til mange forskellige materialer.
Forbedret HSS-E-skæremateriale med gnidningsreducerende TiN-belægning.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	18,5 mm
Gevindtype	MF
Gevinddybde	50 mm
Gevindstørrelse	M20x1,5
Antal spånnoter	4
Samlet længde L	125 mm
Skaftfirkant □	12 mm
Norm	DIN 374
Antal skær Z	4
Gevindstigning	1,5 mm
Gevind-Ø	20 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Serie	Pro Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	24 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	25 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet