

Garant**Håndsnittapsæt + kernehulsspiralbor, til metrisk gevind: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	146150 M3-12
GTIN	4045197085085
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.

Sammensat af håndsnittapsæt med 3 dele M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 og kernehulsspiralbor str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Indhold:

1 håndsnittapsæt af hver M3 – M12, 3 dele nr. 130150 og kernehulsbor nr. 114150

Teknisk beskrivelse

Til metrisk gevind	M3 – M12
Gvindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Norm	DIN 352
Produkttype	Snittapper

Tilbehør

Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,2	114150 10,2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114150 8,5
Håndsnittapsæt M M5	130150 M5
Håndsnittapsæt M M6	130150 M6
Håndsnittapsæt M M9	130150 M9
Håndsnittapsæt M M3,5	130150 M3,5
Håndsnittapsæt M M10	130150 M10
Håndsnittapsæt M M12	130150 M12
Håndsnittapsæt M M4,5	130150 M4,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5	114150 2,5
Håndsnittapsæt M M4	130150 M4
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2	114150 4,2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114150 5
Håndsnittapsæt M M7	130150 M7
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3	114150 3,3
Håndsnittapsæt M M8	130150 M8
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8	114150 6,8
Håndsnittapsæt M M3	130150 M3
Tom kassette Type 2	146960 2