

Garant**Håndspiraltap Sluttap, ubelagt, G: G1/4****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130560 G1/4 |
| GTIN | 4045197067708 |
| Artikelklasse | 11G |

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 19

Gevind-Ø: 13,16 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 11,8 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Gevindstigning | 1,337 mm |
| Gevind-Ø | 13,16 mm |
| Kernehul-Ø | 11,8 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 19 |
| Skæremateriale | HSS |
| Skaft-Ø D _s | 11 mm |
| Samlet længde L | 70 mm |
| Skaftfirkant □ | 9 mm |
| Gevinddybde | 26,32 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Gevindstørrelse | G1/4 |
| Belægning | ubelagt |
| Gevindtype | G |
| Flankevinkel | 55 grader |
| Norm | DIN 5157 |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3xD ved bund- og gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Håndsnittap |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | betinget egnet | | |
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | | |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |