

Garant**Håndspiraltap Sluttap, ubelagt, G: G3/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130560 G3/8
GTIN	4045197067715
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Anvendelse:****Til cylindrisk Whitworth-rørgevind** DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 19

Gevind-Ø: 16,66 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 15,25 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	15,25 mm
Gevindgange pr. tomme	19
Gevindstigning	1,337 mm
Gevind-Ø	16,66 mm
Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D _s	12 mm
Samlet længde L	70 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Gevinddybde	49,98 mm

Gevindstørrelse	G3/8
Belægning	ubelagt
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5157
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		