



## Spiraltapper HSS-E form E, TiN, M: M5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	136150 M5
GTIN	4045197078155
Artikelklasse	11H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Mindre tilbøjelighed til sammensvejsning.

**Form E** (ansnit 1,5 – 2 gevind).

#### Bemærk:

**NY GENERATION PÅ MARKEDET!**

**Anbefalede efterfølgerprodukter er nr. 135960 – 136158.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,8 mm

Samlet længde  $L_{i alt}$ : 70 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Skaftfirkant: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,2 mm

### Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	5 mm
Gevindstigning	0,8 mm
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	4,2 mm
Snitvinkel	50 grader
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371

Skaft-Ø	6 mm
Samlet længde L <sub>alt</sub>	70 mm
Skaftfirkant	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	15 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M5
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	E
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn