

Garant**Vibrationsafgrater (35 liter) med transportvogn, Type: GMT35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	501305 GMT35
GTIN	4062406378851
Artikelklasse	51B

Beskrivelse**Udførelse:**

Mobil vibrationsafgrater GMT35 i kompakt konstruktion, bl.a. til automatiseret slutbearbejdning vha. **små til mellemstore enkeltstørrelser**.

- **Kraftig motor.**
- **Stålkar (35 l) med 15 mm polyurethan-lag.**
- **Integreret separeringsstation til automatiseret adskillelse af emnet og slibemidlet.**
- **Lukket vandkredsløb med oparbejdning af vand.**
- **Styring via touchscreen.**
- **Der kan programmeres individuelle bearbejdningstrin.**
- **Lydisolerende maskinbeklædning med lydisolerende kappe.**
- **Hjul på undersiden til enkel transport.**

Anvendelse:

Foretrækkes til **afgratning** af **dreje- og fræsedele** samt emner, der er produceret vha. **3D-print**. Egnede til **metal** og **kunststof**. De efterfølgende trin **polering** og **rengøring** kan denne maskine også klare.

Leveringsomfang:

1× vibrationsafgrater med integreret separeringsstation, vandkredsløb og SPS-styring, 1× transportvogn (nr. 918558 TNB1), 2× små opbevaringskasser (nr. 964486 EF4220), 1× stor opbevaringskasse (nr. 964486 EF4320), 2× skillevægge (aluminium, kunststof), 2× målebægre, 1× håndskovl, 3× separeringssier med forskellige hulafstande.

Bemærk:

Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering

Hvis du efter slibningen har et meget højt krav til rengøring og tørring af komponenterne, anbefales det at vælge ELMA-ultralydsrensere fra vores katalog Hånd- og måleværktøj.

Teknisk beskrivelse

Netspænding	230 V
Energiforsyning	Med kabel
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	700 W
Vægt	350 kg
Omdrejningstalområde	1500 - 3000 min ⁻¹
Volumen af vandtank	45 l
Indvendig bredde af kar B ₂	180 mm
Indvendig dybde af kar T ₂	300 mm
Volumen af kar	35 l
Indvendig længde af kar L ₂	590 mm
Bredde af maskine B ₁	710 mm
Dybde af maskine T ₁	1385 mm
Længde af maskine L ₁	1565 mm
Serie	GMT
Produkttype	Vibrationsafgrater