

Garant**GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubfræser HPC, DLC, Ø e6 DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202010 10
GTIN	4062406380823
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Til skrubning og sletbearbejdning.

Op til 2×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.

Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning.

Mulighed for ramper op til 45°.

Med DLC-belægning sp² i nyeste generation.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,08 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerance, nom. Ø	e6
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	38 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,06 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Skær-Ø D_c	10 mm
Hjørneafrundning r_v	0,2 mm
Antal tænder Z	3

Samlet længde L	80 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Fristilling-Ø D ₁	9,8 mm
Skærlængde L _c	30 mm
Spiralvinkel	42 grader
Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HA
Serie	Master Alu
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	egnet	550 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	450 m/min	N
PMMA akryl	egnet	200 m/min	N
PE-HD	egnet	160 m/min	N
PA 66	egnet	200 m/min	N

PEEK	egnet	150 m/min	N
PF 31	egnet	130 m/min	N
PVDF GF20	egnet	180 m/min	N
POM GF25	egnet	160 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	150 m/min	N
PEEK GF30	egnet	130 m/min	N
PTFE CF25	egnet	160 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	300 m/min	N
Cu	egnet	160 m/min	N
CuZn	egnet	200 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB

129100 HB